

手指消毒用オートディスペンサー（つけかえ用）

屋内用

Everia

エブリア AD-510X

価格：オープン

特許出願中
意匠登録出願中

オート 第3のディスペンサー新登場!

「つけかえて使う」新たな使い方



Change



今、お使いの**ボトル**に
つけかえるだけ!



幅広い手指消毒剤容器に対応



新製品エブリア(AD-510X)は、市販の手指消毒剤容器に取付けて使用する新しいタイプのオートディスペンサーです。手動にある手押しポンプ部のみを自動化したシンプルな設計で、今までと同じ、手動の消毒に近いイメージで、触れない「非接触の消毒」が可能となります。

手押しの消毒剤を設置されている場所も「つけかえる」だけで、直ぐに便利なオートディスペンサーになります。

⚠️ご使用になれない容器や薬液もございます。

■エブリア AD-510X の主な特徴

業務用途に適したオートディスペンサー Pro

特長 1. 幅広い手指消毒剤容器に対応。

ネジ径 32mm のボトル容器(一部除く)なら、大半のメーカー・ブランドに取り付けできます。(700~1000ml 程度の消毒剤容器を推奨)

使える消毒剤容器が多い!

特長 2. 置き場所を変えない乾電池動作に、長寿命のバッテリー設計。

1日100回で約3~5ヶ月。(噴射量や使用条件により異なります。) 1Lのボトル容器に換算して約12~18本もの間、電池交換が不要です。

とにかく長く使える!

特長 3. 転倒防止や盗難防止などの安心装備。


セーフティリングを利用することで、転倒や盗難などのリスクを軽減します。日光など、光による誤作動を軽減。また、誤作動を感知した場合は、出っ放しにならないよう、自動で停止します。

人がいない場所でも安心!

■エブリア AD-510X の主な機能

 <p>■少:約0.7ml ■中:約1.0ml ■多:約3.0ml</p>		
<p>噴射量切替スイッチ 手動の1プッシュ押し切り約3.0mlをはじめ、用途に応じて3段階の噴射量が切替可能。噴射量の確認が分かりやすいだけでなく、電源OFF後の設定変更により、いたずら防止も軽減。</p>	<p>電源 ON/OFF ランプ 電源ON/OFFの切替えが容易にできないようボタンを長押し設定、赤ランプで表示。さらに、電源ON時の動作中ランプや、電池交換のお知らせも分かりやすく表示。</p>	<p>本体と容器が正面 どんな消毒容器も本体が正面の位置になるように取付け可能。転倒・盗難防止器具(セーフティリング)を使用する際もスムーズで、消毒の際にメーカー名や商品名が一目で確認。</p>

■エブリア AD-510X の仕様

 <p>本体 セーフティリング</p>	<p>品名 手指消毒用オートディスペンサー(つけかえ用) 型番 AD-510X</p>
	<p>JANコード 4571219885109 価格 オープン</p>
	<p>サイズ W50 × D104 × H96mm (吸い込みチューブ・ストレーナは除く)</p>
	<p>質量 約125g (付属品・乾電池は除く)</p>
	<p>電源 単4形アルカリ乾電池 × 4本 (別売)</p>
	<p>材質 本体: ABS樹脂・吸い込みチューブ: シリコン</p>
	<p>センサー 反射式赤外線センサー</p>
	<p>噴射量 切替式(約0.7ml・1.5ml・3.0ml)</p>
	<p>使用環境 温度: 5℃ ~ 35℃ / 湿度: 30%RH ~ 80%RH (結露無きこと)</p>
	<p>付属品 セーフティリング・取扱説明書/保証書</p> <p>⚠️</p> <ul style="list-style-type: none"> 本製品は、手指消毒用液体アルコール専用の消毒機器です。ジェル状のアルコール消毒剤はご使用できません。※次亜塩素酸水・液体石鹸・洗剤なども絶対に使用しないでください。 ネジ径が32mm(一部除く)以外の消毒容器にはお取付けできません。 本製品は、屋内専用です。また、防水防滴仕様ではありません。

・商品の外観および仕様は予告なく変更される場合がございます。(パンフレットは2022年1月現在)

【お問合せ】

IDEX 株式会社

TEL **045-341-0355** 受付時間 10:00-16:00(土・日・祝日除く)

WEB <https://everia.jp/>

〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町 2-18-1 ロイヤルステージ S.T 4F
FAX : 045-262-1061 <https://www.idex06.jp>

