

# これってなに？

サイクロンのようでサイクロンじゃない



## MGC-180-02

1.5~3m<sup>3</sup>/min用  
吸込口(ホース)サイズ:φ75  
塵室容量:2.0L  
重量:5.3kg

## MGC-180-05

1.5~3m<sup>3</sup>/min用  
吸込口(ホース)サイズ:φ75  
塵室容量:5.0L  
重量:7.0kg

※内容は予告なく変更する場合があります。

回収容器標準

ALL  
ステンレス

≫ 全体水洗いできる

レーザー溶接のスパッタ ≪

火花の  
吸引

推奨接続集塵機

CBA-1000AT3-HC-DSA-V1

CBA-1500AT3-HC-DSA-V1

※難燃フィルタを使用しています。

簡単  
ゴミ捨て

≫ 捕集した粉塵を  
簡単に捨てられる

コンパクトで  
簡単に丸洗いできる ≪

簡単  
丸洗い

φ260 / 高さ:335mmの  
コンパクト設計 (MGC-180-02)

微粉塵の集塵  
27~31μ

≫ JIS 関東ローム  
7種にて、  
98.6% 回収率

低コスト

フィルターレス前処理器 特許出願中

MGC-180

マジックロン®

# 長期間目詰まりしない 集塵機

回収粉塵を手軽に  
処理可能

二次フィルターは  
オートシェーキング

集塵物がリアルに見える  
(塵室透明) 帯電防止

超高压型  
集塵機

CBA-1600MG-07

CBA-1600MG-20

電 圧：200~240V 50/60HZ  
風 量：3.8m<sup>3</sup>/min  
静 圧：22.5kpa  
定格電流：15A  
騒 音 値：68-72dB  
吸 込 口：φ75  
出 力：1200w



※内容は予告なく変更する場合があります。

**CHIKO**

チコーエアーテック株式会社

<https://chiko-airtec.jp>

【本社】〒562-0012 大阪府箕面市白鳥2丁目27-24  
TEL：072-720-5151 FAX：072-720-5133

【関東営業所】

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻1丁目24-7 1F  
TEL：048-799-3675 FAX：048-799-3676



お求めは下記代理店へ・・・