

# 服薬支援 ROBOT



特許申請中

日本製

お薬の、「飲み過ぎ」「飲み忘れ」「飲み間違い」を防止します。



4 棟式／朝・昼・夜・寝タイプ

MOR-4、MOR-4S(音声) MOR-4H(音声・見守り)

スマホ・PCで ご家族や介護者が  
離れた場所から  
見守りできる



通信料  
不要



3 棟式／朝・昼・夜タイプ

MOR-3

## 3大特長 『コックンお薬よ〜』

注意：タイプにより機能は異なります。裏面仕様一覧をご参照ください。

**1** 決めた時間に  
お薬が自動で出る



服薬時間の  
朝・昼・夜・寝を  
任意に入切りの  
設定ができます。

**2** 本機に近づくと  
光と音声でお知らせ

LEDライト



お薬ケースを取り  
出すまで、本機に  
近づくとLEDライ  
トと音声でお知  
らせします。

(MOR-4S, MOR-4H)

**3** 通信料不要の  
見守り機能搭載



服薬情報をご家族  
などのスマホや  
PCに連絡します。



Wi-Fi  
接続

(MOR-4H)

- ◆ 「飲み過ぎ」や「いたずら」を防止
- ◆ 乾電池で約2年稼働 コードレスで移動らくらく

## 『コックンお薬よ〜』ここがポイント！

服薬支援ROBOT『コックンお薬よ〜』は、お薬の「飲み過ぎ」「飲み忘れ」「飲み間違い」を防止します。お求めやすい価格のタイプから光と音声でお知らせ・みまもりタイプまで、用途に合わせて4種類の充実したラインナップを用意。お薬を飲まれている方、ご家族、ケアマネージャー、薬局など、幅広い方々の服薬管理を支援します。

### 特長1 決めた時間にお薬が自動で出てお知らせ

朝・昼・夜・寝ごとに設定した時間になると、お薬ケースが自動で出てきてお知らせします。また、モード切替スイッチで、朝・昼・夜・寝を任意に入切りの設定ができます。出てきたお薬ケースを取り出さなかった場合は、3時間（夜は4時間）経つと自動的に収納され、過剰服用を予防します。設定時間以外は、上からも下からも取り出しできません。



### 特長2 服薬時間に本機に近づくと光と音声でお知らせ

お薬ケースが出ている間は、本機に近づくと人感センサーによりお薬を取り出すまで、LEDライトの光と、音声で呼びかけします。それにより、お薬の飲み忘れを予防します。

(MOR-4S, MOR-4H)

LEDライト



お薬が落ちてきたら

### 特長3 通信費不要の安心みまもり通信機能

服薬情報をWi-Fi接続で、ご家族などのスマホやPCに連絡します。

※みまもり機能は通信費不要ですが、本機との接続にWi-Fi環境が必要です。

(MOR-4H)



### 特長4 乾電池だけで約2年稼働 コードレスで移動が可能

電源は乾電池（単一3本）で約2年稼働します。コードレスなので、移動が可能で設置場所を選びません。またコードによる転倒の心配もありません。

※みまもり機能のWi-Fi回路はACアダプターです。



コードによる  
転倒の心配なし！



### 特長5 「飲み過ぎ」や「いたずら」防止する新機構

決められた時間以外はお薬ケースを手で引き出すことができないキーレス機構で「飲み過ぎ」を予防します。（特許申請中）さらに4棟式は鍵付き前カバーが付属され完全に「飲み過ぎ」や「いたずら」防止することができます。

【施錠】

上部トレーにあるピンを押すだけ。



(MOR-4, MOR-4S, MOR-4H)

【解錠】

専用キーを穴に押し込むだけ。専用キー以外は、解錠できません。



## 仕様

服薬支援ROBOT『コックン お薬よ〜』				
仕様	4棟式/朝・昼・夜・寝			3棟式/朝・昼・夜
タイプ	シンプル	スタンダード (光・音声)	ハイクラス (光・音声・みまもり)	バリュー
品番	MOR-4	MOR-4S	MOR-4H	MOR-3
モード切替	○	○	○	○
鍵付き前カバー	○	○	○	—
光・音声お知らせ	—	○	○	—
みまもり機能	—	—	○	—
電源	単一アルカリ乾電池 × 3本	単一アルカリ乾電池 × 3本	単一アルカリ乾電池 × 3本 ACアダプター付き	単一アルカリ乾電池 × 3本
サイズ (mm)	幅 300 × 奥行 205 × 高さ 338	幅 300 × 奥行 205 × 高さ 338	幅 300 × 奥行 205 × 高さ 338	幅 300 × 奥行 205 × 高さ 338
重量	4kg	4.5kg	5kg	3.5kg
価格	オープン	オープン	オープン	オープン

